


Kit parallèle EAMM-U-A22-70A

N° de pièce: 559787

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|-------------------------|
| Taille | 22 |
| Position de montage | indifférent |
| Vitesse de rotation max. | 4.000 1/min |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | 0 ... 50 °C |
| Moment d'inertie | 10,13 kgmm ² |
| Couple d'entraînement à vide | 0,2 Nm |
| Couple transmissible | 5,5 Nm |
| Poids du produit | 540 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |