


capot VMPAL-KM-SD44-IP67-0

N° de pièce: 560429

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Poids du produit	102 g
Connexion électrique	à assembler soi-même
Diamètre de câble admissible	5 ... 13 mm
Section de raccordement	0,14 ... 0,34 mm ²
Degré de protection	IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-5 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens