


# plaque d'extrémité VABE-S6-2RZ-N34

N° de pièce: 560840

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	ISO 5599-2
Position de montage	indifférent
Type de terminal	44
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	336 g
Raccord de pilotage 12	1/4 NPT
Raccord de pilotage 14	1/4 NPT
Raccord pneumatique 1	3/4 NPT
Raccord pneumatique 3	3/4 NPT
Raccord pneumatique 5	3/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque d'extrémité	Aluminium moulé sous pression