



plaque d'extrémité VMPAL-EPL-SD25-IP40

N° de pièce: 560940

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	43 mm
Longueur	107,3 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	24
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Nombre maximal de bobines	24
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de pilotage MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pression de commande	3 ... 8 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP40
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	190 g
Connexion électrique 1, fonction	Multipôle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	25
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque d'extrémité	Aluminium moulé sous pression renforcé PA