


module d'alimentation VMPAL-SP-0

N° de pièce: 560950

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	23,2 mm
Longueur	107,3 mm
Fonction intégrée	Avec module électrique juxtaposable
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de pilotage MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pression de commande	3 ... 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	50 g
Raccord pneumatique 1	pour cartouche de 20 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau module d'alimentation	Alliage d'aluminium renforcé PA