


# module d'alimentation VMPAL-SP-QS3/8"

N° de pièce: 560953

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                         | Valeur   |
|---|--|
| Largeur                                 | 23,2 mm  |
| Longueur                                | 107,3 mm   |
| Fonction intégrée                       | Avec module électrique juxtaposable              |
| Structure du terminal de distributeurs  | Différentes grandeurs de distributeurs possibles |
| Pression de service MPa                 | -0,09 ... 1 MPa                                  |
| Pression de service                     | -0,9 ... 10 bar                                  |
| Pression de pilotage MPa                | 0,3 ... 0,8 MPa                                  |
| Pression de commande                    | 3 ... 8 bar                                      |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts                    |
| Conformité PWIS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Température ambiante                    | -5 ... 50 °C                                     |
| Poids du produit                        | 50 g   |
| Raccord pneumatique 1                   | pour diamètre extérieur de tuyau de 3/8"         |
| Note sur la matière                     | Conforme RoHS                                    |
| Matériau module d'alimentation          | Alliage d'aluminium renforcé PA                  |