


plaque VMPAL-EG-QS10

N° de pièce: 560957

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	20,5 mm
Longueur	107,3 mm
Fonction intégrée	Air d'échappement canalisé
Structure du terminal de distributeurs	Différentes grandeurs de distributeurs possibles
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 5 bar
Pression d'entrée 1	0,5 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	30 g
Raccord pneumatique 3/5 groupé	pour diamètre extérieur de tuyau de 10 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque	PA