

tirant
VMPAL-ZAS-245
N° de pièce: 561122

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur	245 mm
Taille du bidon	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Couple de serrage max.	1,7 Nm
Poids du produit	168 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tirant	Acier fortement allié inoxydable