

bouchon QSPC10


N° de pièce: 562243

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Pour la fermeture de connexions sur des distributeurs ou des plaques d'obturation.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Forme	Forme droite
Taille du bidon	10
Pression de service sur la plage de température totale	0 ... 0,8 MPa
Pression de service plage de température complète	0 ... 8 bar
Pression de service sur la plage de température totale	0 ... 116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Poids du produit	0,4 g
Mode de fixation	Aiguille de fixation
Raccord pneumatique 1	Cartouche 10 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bouchon d'obturation	POM
Matériau joint torique	NBR