



union en T NEDU-M12D4-M12T4-IS

N° de pièce: 562248

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101
Fréquence de connexion	100
Mode de fixation	vissable
Poids du produit	25,5 g
Connexion électrique	4 pôles / 4 pôles / 4 pôles Codage A / Codage A / Codage A Connecteur femelle / connecteur femelle / connecteur mâle M12x1 / M12x1 / M12x1
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Matériau corps	renforcé TPE-U(PU) Zinc moulé sous pression
Matériau écrou-raccord	renforcé PA
Matériau joints	FPM
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre doré