


câble de connexion VMPAL-KM-V-SD44-IP67-

N° de pièce: 562390

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Connexion électrique | Câble avec connecteur mâle |
| Caractéristique du câble | Standard |
| Rayon de courbure de câble min. | 115 mm |
| Diamètre de câble | 9,6 mm |
| Structure du câble | 36x0,25 |
| Degré de protection | IP67 selon IEC 60529 |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -5 ... 80 °C |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Matériau gaine du câble | PVC |