


# kit axial EAMM-A-P5-28B-42A

N° de pièce: 562640

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	1,1 Nm
Poids du produit	60 g
Code d'interface, actionneur	P5-28B
Code d'interface, moteur	42A
Code d'interface, carter de couplage	28B
Note sur la matière	Conforme RoHS