


kit axial EAMM-A-P5-28B-40A

N° de pièce: 562641

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	1,1 Nm
Poids du produit	50 g
Code d'interface, actionneur	P5-28B
Code d'interface, moteur	40A
Code d'interface, carter de couplage	28B
Note sur la matière	Conforme RoHS