

# accouplement EAMC-16-20-3-5

N° de pièce: 562672

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	3 mm
Diamètre de support 2	5 mm
Taille	16
Longueur nominale	20 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,28 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	0,2 Nm
Poids du produit	8 g
Note sur la matière	Conforme RoHS