



Distributeur de base VOFC-L-B52-G14-F9

N° de pièce: 562873
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Ne pas utiliser pour de nouveaux projets. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fonction de distributeur | 5/2 bistable |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Largeur | 40 mm |
| Débit nominal normal | 850 l/min |
| Pression de service | 2 ... 8 bar |
| Conception | Distributeur à tiroir dur |
| Degré de protection | IP65 |
| Diamètre nominal | 6 mm |
| Principe d'étanchéité | dur |
| Position de montage | indifférent |
| Commande manuelle auxiliaire | pas de |
| Type de commande | piloté |
| Alimentation en air de pilotage | interne |
| Sens d'écoulement | irréversible |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | jusqu'au mode exigence élevée SIL 2 Le produit peut être utilisé en SRP/CS jusqu'au SIL 2 faible demande |
| Débit Kv de mise sous pression | 0,65 m3/h |
| Débit Kv d'échappement | 0,65 m3/h |
| Fréquence de commutation maximale | 1 Hz |
| Temps de commutation Arrêt | 20 ms |
| Temps de commutation Marche | 20 ms |
| Facteur de marche | 100% |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 |
| Température du fluide | -25 ... 60 °C |
| Température ambiante | -25 ... 60 °C |
| Poids du produit | 790 g |
| Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 3 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 4 | G1/4 |
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone Conforme RoHS |
| Information matière joints | NBR |
| Information matière corps | Aluminium Blindage métallique |