


# bobine

## VACC-S13-18-A1-3U

N° de pièce: 562892

FESTO

pour système d'induit F19, schéma de branchement de type A, selon EN 175 301, 230 V DC et AC.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	230 V DC : 1,8 W 230 V CA : 50/60 Hz, puissance 1,8 VA
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	210 g
Connexion électrique	Brochage type A, selon EN 175301-803 Connecteur mâle à EN 175301-803
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bobine	PA UP