


prise secteur NECU-M-PPG5-C1

N° de pièce: 563059

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61984
Connexion électrique	AIDA Push-pull à 5 pôles à assembler soi-même Connecteur / bornier
Codage de connecteur	Sur contacts 2 et 5
Plage de tension de service CC	0 ... 24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	16 A
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Diamètre de câble admissible	9 ... 13 mm
Section de raccordement	0,75 ... 2,5 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-40 ... 100 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Material housing	Zinc moulé sous pression nickelé
Couleur boîtier	argent
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Alliage de cuivre nickelé et doré