


# adaptateur NPFV-AF-G14-N14-MF

N° de pièce: 563397

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	6 mm
Pression de service MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pression de service	2 ... 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	1/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau adaptateur	Acier fortement allié inoxydable
Matériau joints	NBR