

bouchon
QBC-5/16H-U
N° de pièce: 564787

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Position de montage	indifférent
Forme	Bouchon d'obturation
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	13,775 ... 145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	0,035 oz
Raccord pneumatique 1	Union mâle diamètre 5/16 "
Température ambiante Fahrenheit	32 ... 140 °F
Note sur la matière	Conforme RoHS