


fiche NECU-S-M12G4-HX-Q7

N° de pièce: 564947

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Fréquence de connexion	3
Poids du produit	33,3 g
Connexion électrique	à 4 pôles Codage A M12x1 Connecteur droit / connecteur isolé de déplacement
Plage de tension de service CC	0 ... 48 V
Plage de tension de service CA	0 ... 48 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	6 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Diamètre de câble admissible	4,7 ... 6 mm
Isolation des fils individuels admissible	≥ 0,1 mm
Diamètre des fils admissible	1,6 ... 2 mm
Section de raccordement	0,34 ... 0,75 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	PA Zinc moulé sous pression nickelé
Matériau verrouillage par vis	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau joints	FPM PUR
Matériau contacts à fiche	doré
Isolation des fils admissible	PVC