


# Câble de connexion NEBV-S1W25-K-10-N-LE25

N° de pièce: 565285

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Caractéristique du câble	Pour applications statiques
Plage de tension de service CC	$\leq 24$ V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1,64 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	1.500 g
Connexion électrique	à 25 pôles Connecteur femelle Sub-D
Structure du câble	25 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	9,9 mm
Longueur de câble	10 m
Mode de fixation	4-40UNC
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	TPE
Information matière gaine de câble	PVC
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze doré