


# Câble de connexion NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

N° de pièce: 565286

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Caractéristique du câble	Pour applications statiques
Plage de tension de service CC	$\leq 24$ V
Intensité maximale admissible à 40 °C	0,86 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	490 g
Connexion électrique	44 pôles Connecteur femelle Sub-D
Structure du câble	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	8,9 mm
Longueur de câble	2,5 m
Mode de fixation	4-40UNC
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	TPE
Information matière gaine de câble	PVC
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Bronze doré