


bloc de raccordement CPX-P-AB-4XM12-4POL

N° de pièce: 565706

FESTO

Raccord M12.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Dimensions (l x L x h) | (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement) 50 mm x 107 mm x 70 mm |
| Mode de fixation | Sur l'embase CPX-M-GE.. |
| Poids du produit | 120 g |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Température de stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air | 95 % sans condensation |
| Degré de protection | IP65 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens (état après montage) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | renforcé PA |
| Connexion électrique | à 4 pôles 4x connecteurs Codage A Connecteur circulaire M12x1 |