

barrette de raccordement VABM-L1-10HW-G18-2

N° de pièce: 566606

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	10,5 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max., montage sur rail	1,5 Nm
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,45 Nm
Couple de serrage max., montage mural	3 Nm
Poids du produit	107 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	M5
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	M7
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium