

# embase de raccordement électrique

## VAVE-L1-1L1-LR

N° de pièce: 566726

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Protection contre les inversions de polarité	pour tension de service
Fonctions additionnelles	Extinction d'arc Réduction du courant de maintien
Indication de l'état du signal	LED
Tension de service nominale CC	24 V
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Degré d'encrassement	3
Agrément	RCM Mark
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Poids du produit	4,6 g
Section de raccordement	0,14 mm <sup>2</sup>
Connexion électrique	Fil toronné
Longueur de câble	0,5 m
Extrémités de conducteur	Cosse
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Mode de fixation	Clip
Couleur boîtier	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA