


module AS-i CACF-BT-AS

N° de pièce: 567035
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	46 mm x diamètre 19 mm
LED d'état	LED verte Tension AS-i >26V LED jaune Tension AS-i >18,5V
Tension de service	Tension AS-i 30 V DC
Consommation électrique	10 mA
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-25 ... 75 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	0 ... 55 °C
Interface a bus de terrain, technologie de connexion	Câble plat AS-i/câble rond AS-i
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS