


tuyau plastique PEN-U

N° de pièce: 567448

FESTO

Merci de respecter la quantité minimale de commande.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	5/8
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Conditions d'essai du tuyau	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 58 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-22 ... 140 °F
Raccord pneumatique	pour raccord enfichable de diamètre externe 5/8"
Couleur	bleu marron jaune vert nature rouge noir argent blanc
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE