


tuyau plastique PLN-U

N° de pièce: 567449

FESTO

Merci de respecter la quantité minimale de commande.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	5/8
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 203 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-22 ... 178 °F
Couleur	bleu marron jaune vert nature rouge noir argent blanc
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE