

Tuyau plastique PUN-H-5/16-SW-500-HA

N° de pièce: 568019

FESTO

agrée pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse).
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre extérieur Inch | 5/16 |
| Rayon de courbure important pour le débit | 0,121 Fuß |
| Rayon de courbure min. | 0,065 Fuß |
| Pression de service en fonction de la température | -14,4 ... 145 Psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Sécurité alimentaire | Selon la déclaration du fabricant |
| Température ambiante | -31 ... 145 °F |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,31 oz/ft |
| Couleur | noir |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS sans cuivre ni PTFE |
| Information matière tuyau | TPE-U(PU) |