


barrette de raccordement VABM-B6-E-N12-4-M1

N° de pièce: 568181

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------------|
| Dimension modulaire | 21 mm |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 4 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Couple de serrage max., montage sur rail | 1,5 Nm |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 2 Nm |
| Couple de serrage max., montage mural | 5 Nm |
| Poids du produit | 690 g |
| Raccord de pilotage auxiliaire 12/14 | NPT1/8-27 |
| Raccord pneumatique 1 | NPT1/2-14 |
| Raccord pneumatique 3 | NPT1/2-14 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS |
| Matériau barrette de raccordement | Alliage d'aluminium |