

tuyau plastique

PEN-1/4-SW-150-CB

N° de pièce: 569883

FESTO

Calibrage extérieur, pour raccord instantané QS, polyéthylène
(incompatible avec le contact alimentaire).



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	1/4
Rayon de courbure important pour le débit	0,085 ft
Rayon de courbure min.	0,041 ft
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Conditions d'essai du tuyau	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-14,4 ... 145 Psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-22 ... 140 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	0,186 oz/ft
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 1/4"
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	PE