


embase de raccordement électrique CAPC-F1-E-M12

N° de pièce: 570042

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interface de bus de terrain	Connecteur femelle 2 x M12, 5 pôles
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Alimentation électrique max.	4 A
Tension de service nominale CC	24 V
Agrément	c UL us - Listed (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	85 g
Longueur de câble	20 m
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA