

Kit de soufflet EADB-V1-32-S101-200

N° de pièce: 570263

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	46 mm
Taille	32
Plage de course	101 ... 200 mm
Extension de la tige de piston	74 mm
Forme	rond
Position de montage	indifférent
Conception	Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Résistance aux medias	Poussière Chippings Huiles Graisse Essences
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Masse en mouvement	66 g
Poids du produit	108 g
Mode de fixation	reporté avec vis sans tête
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Note sur le matériel : Composants d'adaptation	Alliage d'aluminium anodisé
Information matière joints	NBR
Note sur le matériel : Soufflets	NBR
Renseignements relatifs aux matériaux des vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable