

# tuyau plastique PUN-V0-14X2-SW-C

N° de pièce: 570351

FESTO

ignifuge



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	14 mm
Rayon de courbure important pour le débit	70 mm
Diamètre intérieur	9,8 mm
Rayon de courbure min.	45 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 6 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 0,9 MPa -0,95 ... 9 bar -13,775 ... 130,5 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Test de résistance au feu du matériau	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Remarque sur la température ambiante	For unpressurised use up to 90 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,096 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 14 mm
Couleur	noir
Note sur la couleur	Variation de la couleur originelle en raison de la protection ignifuge
Dureté Shore	D 54 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)