


tuyau plastique PAN-MF-14X2-SW

N° de pièce: 570362

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	14 mm
Rayon de courbure important pour le débit	75 mm
Diamètre intérieur	10 mm
Rayon de courbure min.	50 mm
Conforme à la norme	DIN 73378-PA12-PHL
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 2,2 MPa -0,95 ... 22 bar -13,775 ... 319 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Huile minérale
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-60 ... 100 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,077 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 14 mm
Couleur	noir
Dureté Shore	D 65 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	Polyamide 12