


Contrôleur FED-CECCAN

N° de pièce: 570400
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 85 % sans condensation
Température ambiante	0 ... 50 °C
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Interface a bus de terrain	CAN
Interface a bus de terrain, technologie de connexion	Connecteur mâle Sub-D à 9 pôles
Interface a bus de terrain, vitesse de transmission	1 Mbit/s max. réglable
Ethernet, connecteur	RJ45
Ethernet, nombre	1
Ethernet, vitesse de transfert des données	10/100 Mbit/s
Ethernet, protocoles supportés	TCP/IP, EasyIP
Logiciel de programmation	CoDeSys provided by Festo
Langage de programmation	selon CEI 61131-3 Schéma à contacts (CONT) Liste d'instruction (LIST) Texte structuré Schéma fonctionnel Langage séquentiel en supplément CFC
Données CPU	32 bits RISC processeur 24 M Hz Watchdog