


barrette de raccordement VABM-B6-E-N12-4

N° de pièce: 570726

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	21 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Couple de serrage max., montage sur rail	1,5 Nm
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	2 Nm
Couple de serrage max., montage mural	5 Nm
Poids du produit	690 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 1	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 3	NPT1/2-14
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium