


connecteur NECU-FCG40-K

N° de pièce: 570895

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 60603-13
Fréquence de connexion	50
Départ de câble	Droit
Poids du produit	5 g
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Schéma des connexions FC
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	40
Connexion électrique 1, type de fixation	Verrouillage à cran
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Borne auto-dénudante
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1,5 A
Section nominale de conducteur	0,13 mm ²
Section nominale du fil (AWG)	AWG26
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau corps	renforcé PBT
Matériau contacts à fiche	Bronze doré