


fiche NECU-S-ECG4-HX-Q3

N° de pièce: 570922

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Fréquence de connexion	1
Mode de fixation	encliquetable
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur droit / connecteur isolé de déplacement Parallélépipédique
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	3 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Isolation des fils individuels admissible	≥ 0,07 mm
Diamètre des fils admissible	0,8 ... 1 mm
Section de raccordement	0,14 mm ²
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	2
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	PBT PC
Matériau contacts à fiche	doré
Isolation des fils admissible	PP PVC TPE-E