


**fiche**  
**FBS-SCRJ-PP-GS**  
N° de pièce: 571017



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Poids du produit	60 g
Nota Interface de bus de terrain	PROFINET LWL
Spécification câble Ethernet	Câbles fibres optiques Fibre polymère 980/1000µm Diamètre du fil unique : 2,2 mm
Diamètre de câble admissible	6,5 ... 9,5 mm
Degré de protection	IP65 IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-40 ... 70 °C
Température de stockage	-40 ... 70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	Zinc moulé sous pression nickelé
Matériau joints	NBR TPE