


adaptateur VAVE-C8-1R8

N° de pièce: 571686

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Indication de l'état du signal	LED
Tension de service nominale CC	24 V
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Couple de serrage	0,25 Nm
Poids du produit	3,5 g
Connexion électrique	3 pôles/ 2 pôles M8 / - Connecteur mâle/connecteur femelle
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Mode de fixation	sur électrodistIBUTEUR avec vis centrale M2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Bronze