

Tuyau plastique PAN-M-4X0,75-GN

N° de pièce: 572084

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 15 mm |
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
| Rayon de courbure min. | 10 mm |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 42 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Température ambiante | -60 ... 100 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,008 kg/m |
| Couleur | vert |
| Dureté Shore | D 65 +/-3 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS |
| Information matière tuyau | Polyamide 12 |