

Tuyau plastique PAN-M-8X1-NT

N° de pièce: 572087

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	50 mm
Diamètre intérieur	6 mm
Rayon de courbure min.	35 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 26 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-60 ... 100 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,022 kg/m
Couleur	nature
Dureté Shore	D 65 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière tuyau	Polyamide 12