


connecteur femelle pour câble NEFU-X24F-1-M12G4

N° de pièce: 572227
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	36 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	40 mm
Mode de fixation	à trou débouchant
Poids du produit	60 g
Interface de bus de terrain	Borne de raccordement, M12x1, 4 pôles, codage A
Tension de service CC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Tension de service nominale CC AS-Interface	26,5 V
Tension de service CC tension de charge	20,4 ... 26,4 V
Tension de service nominale CC tension de charge	24 V
Degré de protection	IP65 monté selon IEC 60529
Température ambiante	-25 ... 75 °C
Température de stockage	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA
Matériau couvercle	PA