


# adaptateur VMPAL-F10-M7

N° de pièce: 572380

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar -13,05 ... 145 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	17 g
Raccord pneumatique 1	Cartouche 10 mm
Raccord pneumatique 2	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Alliage d'aluminium