



plaque intermédiaire VABF-S4-2-S

N° de pièce: 573200

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	18 mm
Selon la norme	ISO 15407-2
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	0,3 ... 1 MPa
Pression de service	3 ... 10 bar
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	203,5 g
Type de fixation pour superposition	sur embase juxtaposable sur embase pour montage individuel
Raccord de pilotage 14	Embase de taille 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 1	Embase de taille 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 4	Embase de taille 18 mm selon ISO 15407-2
Raccord pneumatique 5	Embase de taille 18 mm selon ISO 15407-2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque	Alliage d'aluminium