

# distributeur pneumatique CJ-5/2-1/4



N° de pièce: 5736

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

sans embase

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Mode d'actionnement	pneumatique
Débit nominal normal	1.400 l/min
Pression de service	1 ... 16 bar
Diamètre nominal	6,5 mm
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Pression de commande	2 ... 10 bar
Fréquence de commutation max.	40 Hz
Temps de commutation Marche	28 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	sur embase
Raccord de pilotage 12	G1/8
Raccord de pilotage 14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 4	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau diaphragme	PUR