

# barrette de raccordement VABM-L1-18S-G38-3

N° de pièce: 574456

★ Programme standard

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	19 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max., montage sur rail	1,5 Nm
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	1,18 Nm
Couple de serrage max., montage mural	3 Nm
Poids du produit	297 g
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium