

barrette de raccordement VABM-L1-18W-G38-2

N° de pièce: 574467

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---------------------------------------|
| Dimension modulaire | 19 mm |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 16 |
| Pression de service MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Agrément | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Couple de serrage max., montage sur rail | 1,5 Nm |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 1,18 Nm |
| Couple de serrage max., montage mural | 3 Nm |
| Poids du produit | 467 g |
| Raccord de pilotage auxiliaire 12/14 | M5 |
| Raccord d'échappement de pilotage 82/84 | M5 |
| Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 3 | G3/8 |
| Raccord pneumatique 4 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 5 | G3/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau barrette de raccordement | Alliage d'aluminium |