


plaque d'obturation VABB-L1-18

N° de pièce: 574482

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---------------------------------------|
| Dimension modulaire | 19 mm |
| Pression de service MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Agrément | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 1,18 Nm |
| Poids du produit | 50 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau plaque d'obturation | Alliage d'aluminium |